



EP Lab — производитель
медицинского оборудования

Верхнеприводная мешалка VM-1

Верхнеприводная мешалка с TFT дисплеем используется для смешивания жидкостей с низкой, средней и высокой вязкостью

Широко используется в университетах по охране окружающей среды, косметологии, химических и фармацевтических производствах, НИИ

Ключевые особенности

- Простое и удобное управление
- Отображение в реальном времени фактической и заданной скорости
- Высокопроизводительный двигатель с защитой от перегрузки
- Регулировка скорости в диапазоне от 200 до 2500 оборотов в минуту с шагом в 50 оборотов в минуту
- Предотвращение разбрызгивания



392030, г. Тамбов,
Моршанское шоссе, д. 36
+7 995 657-17-46
info@ep-lab.ru



лечебные учреждения



лаборатории



учебные заведения,
НИИ



промышленность,
производство

Технические характеристики

Максимальный объем смешивания:
20 литров

Максимальная вязкость жидкости:
10 000 мПа

Экран:
Тонкопленочный транзисторный (TFT)

Диапазон скорости вращения оснастки:
от 200 до 2 500 оборотов в минуту

Шаг регулировки скорости
вращения оснастки:
50 оборотов в минуту

Погрешность отображения скорости
в реальном времени:
1 оборот в минуту

Защита от перегрузки двигателя:
Автоматическая

Крутящий момент двигателя:
50 Н см

Габариты (Ш×Г×В):
373×238×623 мм

Вес:
4,8 кг

Рабочий диапазон температуры
и влажности окружающей среды:
от 5 до 40°C
80% относительной влажности

Класс защиты:
IP 21

Номинальная мощность:
50 Вт

Входная мощность:
45 Вт

Выходная мощность:
35 Вт

Рабочие напряжение и частота:
от 100 до 240 В
от 50 до 60 Гц

